

# BALANCE LIGHT 20, 30, 40

## バランスライト 20, 30, 40

汎用性が高くさまざまな用途に使用できる、シンプルな1気室構造の中型軽量バックです。背面パッドを取り外してコンパクトに収納できるので、サブザックとしても使用できます。

### #1223307 バランスライト20

【重量】450g 【容量】20ℓ

### #1223308 バランスライト30

【重量】540g 【容量】30ℓ

### #1223309 バランスライト40

【重量】1.01kg 【容量】40ℓ

素【本 体】210デニール・ナイロン・ダブルリップストップ(ウレタン・コーティング)  
材【底 部】1000デニール・バリストック・ナイロン(バランスライト40のみ)

別売りのバックカバーをご用意しています。

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ■#1128324 ライトバックカバー-20 | ■#1128314 ジャストフィットバックカバー-20 |
| ■#1128326 ライトバックカバー-30 | ■#1128316 ジャストフィットバックカバー-30 |
|                        | ■#1128318 ジャストフィットバックカバー-40 |

#### ●アフターケア

このバックに使用されている生地には、水をはじく強力な撥水加工が施されていますが、長年使用されますと徐々にその性能が低下してきます。その場合には表面の汚れを落とした後で別売のS.R. スプレーをかけてください。背面の汗による汚れや泥の汚れは水で軽く洗い流した後(中性洗剤を含ませたスポンジでブラッシングをし、洗剤を洗い流してから陰干して下さい(ドライクリーニングはできません)。また、ガンソリンやシンナーと一緒に保管しないでください。  
製品不良の場合には弊社負担、その他の場合にはお客様のご負担により修理させていただきます。

株式会社 **モンベル** 本 社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.com>

ZERO-POINTの商品はすべて mont-bell によって製作されています。

05-181-0811



# BALANCE LIGHT

## 20, 30, 40

バランスライト  
20, 30, 40

取扱説明書

ZERO  
POINT

# BALANCE LIGHT

## バランスライト



### ① トップポケット

雨蓋内側に小物などの出し入れに便利なポケットを装備。30ℓ、40ℓには天頂部にもポケットを装備したダブルポケット仕様。

### ② ピッケルホルダー

ピッケルの装着に便利なホルダー。40ℓは左右に装備しています。

### ③ コンプレッションストラップ

荷物の量に合わせて本体を調節できます。ワンドポケットと併用し、ストックやテントポールなどの長尺物を固定できます。

### ④ ワンドポケット

ボトルなどの収納に便利なメッシュポケット。

### ⑤ ストレスポイントの補強

40ℓはボトムは1000デニール・パリスティックナイロンで補強。

### ⑥ ウエストベルトキーパー

ウエストベルトを使用しない場合、ループに通して留めておくことができます。

### ⑦ フリーチェストサポート

体格に応じて上下に調整可能なチェストサポート。

### ⑧ フレキシブル・ショルダーハーネス

40ℓのショルダーハーネスは、フィットプレートの接続部分のフォームを抜くことで、肩の動きにショルダーハーネスが追従し、より体にフィットします。

### ⑨ 軽量ウエストベルト


軽量化を重視したウエストベルト。

### パッドの取り外し

背面パッドを取り外してコンパクトに収納できるので、サブザックとしても使用できます。また、取り外したパッドはマットとしても使用できます。

### ハイドレーションシステム

別売のハイドレーションバックが装着できます。チューブをショルダーハーネスのループに通し、飲み口の位置を調節します。チェストストラップに付いている固定用フックも併用します。



ハイドレーションバックは本体のループに通して装着します(40ℓは図1、30・20ℓは図2)。チューブはセンターの穴からバック背面に出して使用します。バック背面の左右どちらにも出すことができます。

別売りのオメガリザーバーを装着することが出来ます。

CM. オメガリザーバー	■#1821701 1.0L	■#1821703 1.5L	■#1821704 2.0L
	■#1821705 2.1L	■#1821706 3.0L	